

Goupille élastique épaisse ISO 8752 Acier à ressort 420-560 HV30 10X20MM



Article n °	39100.100.020
Marque	-
UBB	950359359078
UNSPSC	31163201
EAN	8715492804662
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

d (nom.)	10
Diamètre (mm)	10
Longueur (L)	20
Matière	Acier à ressort
Matière technique	420-560 HV30

Remarques V = Résistance au cisaillement double min. en kN. Pour le diamètre de percage des trous d(nom.), il est conseillé de respecter la tolérance H12.

Info Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normes

BS	7060
DIN	1481
ISO	8752
NEN	2458

Spécifications techniques

a (min.)	2
d ₁ (max.)	10.8
d ₁ (min.)	10.5
V	70.16
d ₂ ≈	6.5
s	2

Dessin technique

