



Clou cannelé à tête demi-ronde DIN 1476 Acier Brut 2,5X6MM

Numéro d'article	39760.025.006
Marque	-
UBB	500645382135
UNSPSC	31163215
EAN	8717077085350
PKG. de 5000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

d ₁	2.5
Diamètre (mm)	2.5
Longueur (L) (mm)	6

Remarques

Diamètre d# est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier). La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d# (nominal) est H11. La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js15.

Forme de tête	Tête ronde
---------------	------------

Matière	Acier
---------	-------

Revêtement	Brut
------------	------

Normes

DIN	1476
-----	------

Spécifications techniques

d ₂ ≈	2.7
------------------	-----

d ₃	4.4
----------------	-----

f ≈	0.7
-----	-----

k	1.4
---	-----

Dessin technique

$r \approx$ 2.4

Tolérance $+0/-0.075$

FABORY OF COURSE.
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

