



Clou cannelé à tête ronde ISO 8746 Aluminium 1,6X5MM

Numéro d'article	39780.016.005
Marque	-
UBB	500651127861
UNSPSC	31162400
EAN	8717077327245
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	1.6 mm
Longueur	5 mm
Matière	Aluminium
Info	Diamètre d2 est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier). La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d1 (nominal) est H11.

Normes

ISO	8746-A
-----	--------

Spécifications techniques

c ≈	0.48
d1	1.6
d2 ≈	1.7
D (mm)	1.6
dk (max.)	3
k (max.)	1.1
L (mm)	5
r ≈	1.6
Tolérance	+0/0.05

Dessin technique

