



Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Laiton CU2/CU3 M10X16

Numéro d'article	46011.100.016
Marque	-
UBB	500648890795
UNSPSC	31161620
EAN	8717077257726
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M10
Longueur (L) (mm)	16
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Laiton
Matière technique	CU2/CU3
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

k	6.4
P	1.50
s	17

Dessin technique

