

## Vis à tête hexagonale filetage total BSW BS ≈1083 Laiton Cu2 5/16X1.5/8



Article n °	46210.079.040
Marque	-
UBB	950351751579
UNSPSC	31161620
EAN	8715492842060
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	5/16
Longueur (L) (mm)	40

Remarques	Le filetage Whitworth (BSW/BSF) n'est pas reconnu internationalement. Pour une nouvelle construction, il est conseillé d'utiliser le filet métrique (M/MF) ou le filet unifié (UNC/UNF). En fonction des disponibilités, les dimensions peuvent être légèrement différentes.
-----------	--

Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Laiton
Matière technique	Cu2
Direction du filetage	Droit

### Normes

BS	≈1083
----	-------

### Spécifications techniques

Filets par pouce	18
A	0,525
F	0,218

### Dessin technique

**FABORY** *OF COURSE.*  
SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

