



## Écrou hexagonal DIN 934 Laiton CU2/CU3 M20

Article n °	47000.200.001
Marque	-
UBB	950355192143
UNSPSC	31161727
EAN	8715492842855
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M20
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Laiton
Matière technique	CU2/CU3
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

### Normes

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

### Spécifications techniques

s	30
P	2.50
m	16

### Dessin technique

