



Écrou hexagonal borgne haut DIN 1587 Laiton CU2/ CU3 Nickelé M3 (≠DIN)

Numéro d'article	47360.030.001
Marque	-
UBB	950355205192
UNSPSC	31161705
EAN	8715492844132
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Laiton
Matière technique	CU2/CU3
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Nickelé
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1618
DIN	1587

Spécifications techniques

d-D	M3
dk (max.)	5
h	6.5
m (max.)	2.5
P	0.5
s	5.5
t	4.5

Dessin technique

