



Écrou hexagonal borgne, type haut, décolleté DIN 1587 Laiton CU2/CU3 Chromé tourné M20

Numéro d'article 47361.200.001

Marque -

UBB 500648897725

UNSPSC 31161705

EAN 8717077230514

PKG. de 25 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Laiton
Matière technique	CU2/CU3
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Chromé
Filetage	Filetage métrique
Info	tourné

Normes

NEN	1618
DIN	1587

Spécifications techniques

d-D	M20
dk (max.)	28
h	34
m (max.)	16
P	2.5
s	30
t	26

Dessin technique

