

## Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Laiton CU2/CU3 M10X40



Numéro d'article	48170.100.040
Marque	-
UBB	950353206390
UNSPSC	31161504
EAN	8715492849458
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	40 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Laiton
Matière technique	CU2/CU3
Filetage	Filetage métrique

### Normes

NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
BS	≈4183
ISO	≈2009
NF	≈E25-123

### Spécifications techniques

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Filetage total quand $L \leq$	50
k (max.)	5
L (mm)	40
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

### Dessin technique

