

Vis à tête hexagonale, fendue, filetage total DIN ≈933 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M8X30



Numéro d'article	51012.080.030
Marque	-
UBB	500571254738
UNSPSC	31161620
EAN	8715494118064
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	30 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale fendue
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN ≈933

Spécifications techniques

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	30
n	2
P	1.25
s	13

Dessin technique

