

## Vis à tête hexagonale à embase, filetage total DIN ≈6921 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M5X16



Numéro d'article	51018.050.016
Marque	-
UBB	500635892580
UNSPSC	31161620
EAN	8715494550994
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	16 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

### Normes

ISO	≈4162
ASME	≈B18.2.3.4M
DIN	≈6921
EN	≈1665

### Spécifications techniques

b (min.)	16
d-D	M5
dc (max.)	11.8
k (max.)	5.4
L (mm)	16
P	0.8
s	8

### Dessin technique

