

## Vis à tête cylindrique bombée plate à six pans creux à embase plate ISO 7380-2 Acier inoxydable (Inox) A2 M3X12



Numéro d'article	51028.030.012
Marque	-
UBB	953351986369
UNSPSC	31161518
EAN	8715492258359
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	12 mm
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête bombée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info	En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite. Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8
------	---

### Normes

ISO	7380-2
-----	--------

et 10.9 → 010.9 et  
12.9 → 012.9. Pour  
les fixation en acier  
inoxydable, seule la  
nuance d'acier est  
indiquée en laissant  
de côté la classe  
de propriété (par  
exemple A2-70 →  
A2). Les anciennes  
et les nouvelles  
indications peuvent  
coexister pendant un  
certain temps.

## Spécifications techniques

d-D	M3
dc (max.)	6.9
Filetage total quand $L \leq$	20
k (max.)	1.65
L (mm)	12
P	0.5
s	2

## Dessin technique

