



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M3X20

Numéro d'article	51110.030.020
Marque	-
UBB	950353247147
UNSPSC	31161504
EAN	8715492269232
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	20 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈2009
NF	≈E25-123
BS	≈4183
DIN	963
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filetage total quand $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	20
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Dessin technique

