



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier inoxydable (Inox) A2 Grand conditionnement M4X10

Numéro d'article	51110.040.010
Marque	-
UBB	950353247717
UNSPSC	31161504
EAN	8715492269324
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	10 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2370
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Filetage total quand L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	10
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Dessin technique

