



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M8X120

Numéro d'article	51110.080.120
Marque	-
UBB	500571318368
UNSPSC	31161504
EAN	8715494116497
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	120 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NEN	≈2370
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	120
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Dessin technique

