



Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M1,2X10

Numéro d'article	51120.012.010
Marque	-
UBB	950353255629
UNSPSC	31161504
EAN	8715492270658
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M1.2
Longueur	10 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈1602
NF	≈E25-127
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207
DIN	84

Spécifications techniques

d-D	M1.2
Thread length (min.)	25
dk (max.)	2.3
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	0.8
L (mm)	10
n	0.3
P	0.25
t (min.)	0.3

Dessin technique