



Vis à tête poêlier fendue, filetage total NF ≈E25-129 Acier inoxydable (Inox) A2 M8X50

Numéro d'article	51215.080.050
Marque	-
UBB	500633191852
UNSPSC	31161504
EAN	8715494613415
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	50 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête bombée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-129
----	----------

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	20
Filetage total quand $L \leq$	60
k (max.)	4.4
L (mm)	50
n	2.3
P	1.25
t (min.)	2

Dessin technique

