

Vis sans tête fendue à bout téton DIN 417 Acier inoxydable (Inox) A1 M5X12



Numéro d'article	51290.050.012
Marque	-
UBB	500512298679
UNSPSC	31161505
EAN	8715494275118
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	12 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Point	Téton long
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	417
-----	-----

Spécifications techniques

d-D	M5
dp (max.)	3.5
L (mm)	12
n	0.8
P	0.8
z (min.)	2.5

Dessin technique

