



Bolverzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 966 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M4X14

Artikelnummer 51320.040.014

Merk -

UBB 500571411163

UNSPSC 31161504

EAN 8715494121378

PKG. van 1000 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	14 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-120
DIN	966
ISO	≈7047

Technische specificatie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk(max.)	7.5
f ≈	1
Voldraad als L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	14
No. kruisgleuf	2
P	0.7

Technische tekening

