

Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier inoxydable (Inox) A2 M2X18

Numéro d'article	51340.020.018
Marque	-
UBB	500571336006
UNSPSC	31161504
EAN	8715494120050
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M2
Longueur	18 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête cylindrique à bombée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	7985
ISO	≈7045

Spécifications techniques

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	4
Filetage total quand L ≤	18
k	1.6
L (mm)	18
No. empreinte cruciforme	1
P	0.4

Dessin technique

