



Rondelle élastique à extrémités carrées DIN 127 B Acier à ressort inoxydable A2 (1.4310) M2,3

Numéro d'article 51450.023.001

Marque -

UBB 950357244009

UNSPSC 31161811

EAN 8715492291202

PKG. de 200 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre M2.3

Pour dim. nom. 2.3mm

Matière Acier à ressort inoxydable

Matière technique A2 (1.4310)

Info D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant

Normes

DIN 127-B

Spécifications techniques

d1 (min.) 2.4

d2 (max.) 4.9

h (max.) 1.2

s 0.6

Dessin technique

