



Vis à métaux à tête bombée à collet carré, filetage total DIN ≈603 Acier inoxydable (Inox) A2 M5X55

Numéro d'article	51501.050.055
Marque	-
UBB	500571691335
UNSPSC	31161612
EAN	8715494097710
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	55 mm
Threaded pitch (P)	0.8
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	≈603
ISO	≈8677

Spécifications techniques

d-D	M5
dk (max.)	13.55
k (max.)	3.3
L (mm)	55
P	0.8
fn (max.)	4.1
Vn (max.)	5.48

Dessin technique

