



Vis à tête cylindrique bombée plate PZ à embase plate pour le plastique 45° Acier inoxydable (Inox) A2 4X12MM

Numéro d'article	51817.040.012
Marque	-
UBB	500656882239
UNSPSC	31161512
EAN	8712423024649
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	4 mm
Longueur	12 mm
Mode d'entraînement	Pozidriv
Forme de tête	Flange head
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Forme des filets pour plastiques

Normes

Spécifications techniques

C (max.)	4.06
D (mm)	4
dk (max.)	8
k (max.)	2
L (mm)	12
No. empreinte cruciforme	2
D (max.)	3.96

Dessin technique

