



Bouchon fileté cylindrique à tête hexagonale et à collerette MF DIN 910 Acier inoxydable (Inox) A2 M20X1,50

Numéro d'article	51965.200.150
Marque	-
UBB	500571741098
UNSPSC	31162103
EAN	8715494098694
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Metric fine thread

Normes

DIN	910
-----	-----

Spécifications techniques

d-D	M20
d2 (h14)	25
i	14
L ≈	26
P	1.5
s	19

Dessin technique

