

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M20X40

Numéro d'article	53520.200.040
Marque	-
UBB	950351839879
UNSPSC	31161620
EAN	8715492319081
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	40 mm
Classe	80
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

Spécifications techniques

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	40
P	2.5
s	30

Dessin technique

