

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M4X18



Numéro d'article	53570.040.018
Marque	-
UBB	500633321707
UNSPSC	31161605
EAN	8715494614962
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	18 mm
Classe	80
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.3.1M
NEN	1241
BS	4168-1
ISO	4762
DIN	912
NF	E25-125

Spécifications techniques

b	20
d-D	M4
dk (max.)	7
Filetage total quand $L \leq$	25
k (max.)	4
L (mm)	18
P	0.7
s	3

Dessin technique

