

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M6X80



Numéro d'article 53570.060.080

Marque -

UBB 500571283786

UNSPSC 31161605

EAN 8715494541770

PKG. de 100 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	80 mm
Classe	80
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4762
NF	E25-125
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
DIN	912

Spécifications techniques

b	24
d-D	M6
dk (max.)	10
Filetage total quand $L \leq$	30
k (max.)	6
L (mm)	80
P	1
s	5

Dessin technique

