

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M8X35



Numéro d'article	53570.080.035
Marque	-
UBB	500500366512
UNSPSC	31161605
EAN	8715494069441
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	35 mm
Classe	80
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-125
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
ISO	4762
DIN	912

Spécifications techniques

b	28
d-D	M8
dk (max.)	13
Filetage total quand $L \leq$	35
k (max.)	8
L (mm)	35
P	1.25
s	6

Dessin technique

