

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M8X40



Numéro d'article	53570.080.040
Marque	-
UBB	950351842584
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319487
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	40 mm
Classe	80
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-125
DIN	912
ISO	4762
BS	4168-1
NEN	1241
ASME	B18.3.1M

Spécifications techniques

b	28
d-D	M8
dk (max.)	13
Filetage total quand $L \leq$	35
k (max.)	8
L (mm)	40
P	1.25
s	6

Dessin technique

