

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M10X16



Numéro d'article	53570.100.016
Marque	-
UBB	950351842824
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319555
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	16 mm
Classe	80
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
DIN	912
NEN	1241
NF	E25-125
ISO	4762

Spécifications techniques

b	32
d-D	M10
dk (max.)	16
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	16
P	1.5
s	8

Dessin technique

