

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M10X110



Numéro d'article 53570.100.110

Marque -

UBB 500571285195

UNSPSC 31161605

EAN 8715494136402

PKG. de 50 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	110 mm
Classe	80
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1241
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
DIN	912
BS	4168-1
ISO	4762

Spécifications techniques

b	32
d-D	M10
dk (max.)	16
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	110
P	1.5
s	8

Dessin technique

