

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M12X25



Numéro d'article 53570.120.025

Marque -

UBB 950351843657

UNSPSC 31161605

EAN 8715492319654

PKG. de 25 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M12
Longueur (L) (mm)	25
Classe	80
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable (Inox)
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-125
ISO	4762
DIN	912
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M

Spécifications techniques

b	36
d_k (max.)	18
Filetage total quand $L \leq$	50
k (max.)	12
P	1.75
s	10

Dessin technique

