

## Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M12X35



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Numéro d'article | 53570.120.035             |
| Marque           | -                         |
| UBB              | 950351843814              |
| UNSPSC           | 31161605                  |
| EAN              | 8715492319678             |
| PKG. de 25       | Boîte complete uniquement |

### Paramètres techniques

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Diamètre              | M12               |
| Longueur              | 35 mm             |
| Classe                | 80                |
| Mode d'entraînement   | Six pans creux    |
| Forme de tête         | Tête cylindrique  |
| Matière               | Acier inoxydable  |
| Matière technique     | A4                |
| Direction du filetage | Droit             |
| Filetage              | Filetage métrique |

### Normes

|      |          |
|------|----------|
| DIN  | 912      |
| NEN  | 1241     |
| NF   | E25-125  |
| BS   | 4168-1   |
| ASME | B18.3.1M |
| ISO  | 4762     |

### Spécifications techniques

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| b                             | 36   |
| d-D                           | M12  |
| dk (max.)                     | 18   |
| Filetage total quand $L \leq$ | 50   |
| k (max.)                      | 12   |
| L (mm)                        | 35   |
| P                             | 1.75 |
| s                             | 10   |

### Dessin technique

