

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M12X45



Numéro d'article	53570.120.045
Marque	-
UBB	955351195230
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319692
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	45 mm
Classe	80
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1241
ISO	4762
DIN	912
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NF	E25-125

Spécifications techniques

b	36
d-D	M12
dk (max.)	18
Filetage total quand $L \leq$	50
k (max.)	12
L (mm)	45
P	1.75
s	10

Dessin technique

