

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M12X80



Numéro d'article	53570.120.080
Marque	-
UBB	500571285849
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136471
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	80 mm
Classe	80
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	912
NEN	1241
NF	E25-125
ISO	4762
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M

Spécifications techniques

b	36
d-D	M12
dk (max.)	18
Filetage total quand $L \leq$	50
k (max.)	12
L (mm)	80
P	1.75
s	10

Dessin technique

