

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M12X110



Numéro d'article	53570.120.110
Marque	-
UBB	500571286185
UNSPSC	31161605
EAN	8715494541978
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M12
Longueur (L) (mm)	110
Classe	80
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable (Inox)
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	912
ISO	4762
NF	E25-125
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M

Spécifications techniques

b	36
d _k (max.)	18
Filetage total quand L ≤	50
k (max.)	12
P	1.75
s	10

Dessin technique

