

## Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M16X25



Numéro d'article	53570.160.025
Marque	-
UBB	500571286755
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136563
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	25 mm
Classe	80
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

### Normes

BS	4168-1
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
DIN	912
NEN	1241

### Spécifications techniques

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Filetage total quand $L \leq$	60
k (max.)	16
L (mm)	25
P	2
s	14

### Dessin technique

