

## Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M20X50



Numéro d'article 53570.200.050

Marque -

UBB 950351844648

UNSPSC 31161605

EAN 8715492319784

PKG. de 10 Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	50 mm
Classe	80
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

### Normes

BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
DIN	912
NEN	1241
NF	E25-125

### Spécifications techniques

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Filetage total quand $L \leq$	75
k (max.)	20
L (mm)	50
P	2.5
s	17

### Dessin technique

