

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M20X90



Numéro d'article 53570.200.090

Marque -

UBB 500571287746

UNSPSC 31161605

EAN 8715494136662

PKG. de 25 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	90 mm
Classe	80
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	912
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
ISO	4762
BS	4168-1

Spécifications techniques

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Filetage total quand $L \leq$	75
k (max.)	20
L (mm)	90
P	2.5
s	17

Dessin technique

