

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M20X120



Numéro d'article	53570.200.120
Marque	-
UBB	500571287902
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136686
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	120 mm
Classe	80
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	4168-1
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
NF	E25-125
DIN	912

Spécifications techniques

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Filetage total quand $L \leq$	75
k (max.)	20
L (mm)	120
P	2.5
s	17

Dessin technique

