

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M24X45



Numéro d'article	53570.240.045
Marque	-
UBB	500571288082
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136693
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	45 mm
Classe	80
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	4168-1
ISO	4762
NF	E25-125
NEN	1241
DIN	912
ASME	B18.3.1M

Spécifications techniques

b	60
d-D	M24
dk (max.)	36
Filetage total quand $L \leq$	85
k (max.)	24
L (mm)	45
P	3
s	19

Dessin technique

