

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M24X90



Numéro d'article 53570.240.090

Marque -

UBB 500571288579

UNSPSC 31161605

EAN 8715494542173

PKG. de 10 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	90 mm
Classe	80
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1241
NF	E25-125
DIN	912
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
ISO	4762

Spécifications techniques

b	60
d-D	M24
dk (max.)	36
Filetage total quand $L \leq$	85
k (max.)	24
L (mm)	90
P	3
s	19

Dessin technique

