

## Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M4X10

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 55010.040.010                |
| Marque           | -                            |
| UBB              | 950351857921                 |
| UNSPSC           | 31161620                     |
| EAN              | 8715492323569                |
| PKG. de 200      | Boîte complete<br>uniquement |

### Paramètres techniques

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Diamètre              | M4                |
| Longueur              | 10 mm             |
| Classe                | 70                |
| Mode d'entraînement   | Hexagonale        |
| Forme de tête         | Tête hexagonale   |
| Matière               | Acier inoxydable  |
| Matière technique     | A4                |
| Direction du filetage | Droit             |
| Filetage              | Filetage métrique |

Info  
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

### Normes

|      |            |
|------|------------|
| NEN  | 1568       |
| ISO  | 4017       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-114    |
| DIN  | 933        |

### Spécifications techniques

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M4  |
| k      | 2.8 |
| L (mm) | 10  |
| P      | 0.7 |
| s      | 7   |

### Dessin technique

