

## Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M6X10

Numéro d'article	55010.060.010
Marque	-
UBB	950351859828
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323811
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	10 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info  
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

### Normes

NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

### Spécifications techniques

d-D	M6
k	4
L (mm)	10
P	1
s	10

### Dessin technique

