



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M4X10

Numéro d'article	55110.040.010
Marque	-
UBB	950353291350
UNSPSC	31161504
EAN	8715492333735
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	10 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
DIN	963
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Filetage total quand $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	10
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Dessin technique

