



Bouchon fileté conique à six pans creux filetage gaz DIN 906 Acier inoxydable (Inox) A4 R1.1/2

Numéro d'article	55962.381.001
Marque	-
UBB	500512337113
UNSPSC	31162103
EAN	8715494309523
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	1.1/2 Inch
Mode d'entraînement	Six pans creux
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage conique pour tuyauterie

Normes

DIN	906
-----	-----

Spécifications techniques

b (js16)	20
s (D12)	24
Filets par pouce	11

Dessin technique

