



Bouchon fileté cylindrique à collerette et à six pans creux filetage gaz DIN 908 Acier inoxydable (Inox) A4 G1/4A

| | |
|------------------|---------------------------|
| Numéro d'article | 55964.063.001 |
| Marque | - |
| UBB | 500571878619 |
| UNSPSC | 31162103 |
| EAN | 8715494272797 |
| PKG. de 50 | Boîte complete uniquement |

Paramètres techniques

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Diamètre | G1/4 |
| Mode d'entraînement | Six pans creux |
| Matière | Acier inoxydable |
| Matière technique | A4 |
| Direction du filetage | Droit |
| Filetage | Filetage cylindrique pour tuyauterie |

Normes

| | |
|-----|-----|
| DIN | 908 |
|-----|-----|

Spécifications techniques

| | |
|------------------|----|
| d2 (h14) | 18 |
| L ≈ | 15 |
| s (D12) | 6 |
| Filets par pouce | 19 |

Dessin technique

