



## Bouchon fileté cylindrique à tête hexagonale et à collerette MF DIN 910 Acier inoxydable (Inox) A4 M24X1,50

Numéro d'article	55965.240.150
Marque	-
UBB	950355755626
UNSPSC	31162103
EAN	8715492355416
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M24
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Metric fine thread

### Normes

DIN	910
-----	-----

### Spécifications techniques

d-D	M24
d2 (h14)	29
i	14
L ≈	27
P	1.5
s	22

### Dessin technique

