

Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M3X6



Numéro d'article	56420.030.006
Marque	-
UBB	950353321884
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863072
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	6 mm
Classe	6.6
Couleur	Blanc
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Plastique
Matière technique	Polyamide (nylon)
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-128
DIN	85
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1580
BS	≈4183
NEN	≈1603

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Filetage total quand $L \leq$	30
k (max.)	1.8
L (mm)	6
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Dessin technique

