



KIPP Levier à serrage rapide, insert fileté Acierinoxydable 1.4308/1.4305 M8X30

Numéro d'article	58119.080.030
Marque	-
UBB	500689943057
UNSPSC	31162807
EAN	4059245209866
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

D1_MM	27.1mm
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	1.4308/1.4305
Filetage	Filetage métrique
Info	Matière: Poignée acier inox 1.4308. Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X. Axes d'articulation, rondelle et goujon inox 1.4305 Finition: Poignée finition polie électrolytique ou grenailée. Rondelle de pression, noir. Axe d'articulation, rondelle et goujon, naturel. Nota: Les leviers à serrage rapide réglables sont utilisés lorsque le serrage doit être obtenu avec une position du levier bien définie (espaces réduits). La position exacte du levier de tension

Normes

est réglée avec un tournevis. Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps). Indication de dessin: 1) Vis de réglage du levier de tension ajustable

Spécifications techniques

A	96
A1	108
B	33.3
B1	24
Force manuelle FH (N)	350
D	8
D1	27.1
D2	11
F	8
H	18
H1	28.5
L	30
S	1.5

Dessin technique

